



## DK50 2x2V/110

Pre štyri stomatologické súpravy  
Do czterech unitów stomatologicznych  
Для четырех стоматологических установок



3-4\*

Príslušenstvo/ Akcesoria/ Принадлежности: **BOX MD KJF FS REG AOK**

	DK50 2x2V/110	DK50 2x2V/110/M	DK50 2x2V/110S	DK50 2x2V/110S/M
	4	3 - 4	4	3 - 4
	-	✓	-	✓
	-	-	✓	✓
	280 l.min <sup>-1</sup> / 5bar	225 l.min <sup>-1</sup> / 5bar	280 l.min <sup>-1</sup> / 5bar	225 l.min <sup>-1</sup> / 5bar
	270 l.min <sup>-1</sup> / 6bar	215 l.min <sup>-1</sup> / 6bar	270 l.min <sup>-1</sup> / 6bar	215 l.min <sup>-1</sup> / 6bar
	210 l.min <sup>-1</sup> / 8bar	165 l.min <sup>-1</sup> / 8bar	210 l.min <sup>-1</sup> / 8bar	165 l.min <sup>-1</sup> / 8bar
S1-S3	S1 - 100%	S1 - 100%	S1 - 100%	S1 - 100%
	≤ 73 dB(A)	≤ 73 dB(A)	≤ 55 dB(A)	≤ 56 dB(A)

\* Počet zubných súprav závisí od požiadaviek v jednotlivých krajinách.

\* Liczba unitów stomatologicznych zależy do potrzeb.

\* Количество стоматологических установок зависит от региональных требований.

## DK50 2x4VR/110/M

Pre centrálny rozvod  
Do centralnej dystrybucji powietrza  
Для центральной подачи воздуха



8+\*

Príslušenstvo/ Akcesoria/ Принадлежности: **BOX MD KJF FS REG AOK**

	DK50 2x4VR/110/M	DK50 2x4VR/110S/M
	8+	8+
	✓	✓
	-	✓
	430 l.min <sup>-1</sup> / 6bar	430 l.min <sup>-1</sup> / 6bar
	330 l.min <sup>-1</sup> / 8bar	330 l.min <sup>-1</sup> / 8bar
S1-S3	S1 - 100%	S1 - 100%
	≤ 77	≤ 58

\* Počet zariadení závisí od spotreby vzduchu každého zariadenia.

\* Liczba jednostek zależy od zapotrzebowania na powietrze poszczególnych unitów.

\* Количество установок зависит от потребления каждой установки.